

4,4-11mm Brennweite, hochauflösendes Varifokalobjektiv



#68-665

Produkt **#68-665** **9 In Stock**

-

1

+

€581⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€581,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Low Distortion	Hinweis:
Varifocal Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
56.50	Länge (mm):
	Gewicht (g):

125.00	
45.00	Durchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
400 - 175	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
68.1° - 32.6°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
4.4-11	Brennweitenbereich:
300 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.6 - f/16	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:
Sensor	
1/1.8"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M43 x0.75	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.

- Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
- 4,4 mm - 90 mm Brennweite
- Objektive mit C-Mount

Unsere Megapixel-Varifokalobjektive sind die ideale Auswahl, wenn Sie ein spezielles Bildfeld brauchen, das einer nicht standardmäßigen Brennweite entspricht. Die Objektive vereinfachen die Integration in Systeme, ermöglichen die Feinabstimmung und bieten viel Flexibilität in einer Vielzahl von Anwendungen. Tag/Nacht-Varifokalobjektive sind die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Bildverarbeitungssystem ohne Verlust der Abbildung im VS-Bereich in den NIR-Bereich erweitern wollen.