

2-Megapixel-Objektiv mit Festbrennweite, 4 mm



4mm Fixed Focal Length, #14-394

Produkt **#14-394** **3 In Stock**

-

1

+

€685⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€685,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed Focal Length Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:
35.97	Länge (mm):
Max. Durchmesser (mm):	

44.5	
	Gewicht (g):
130	
Optische Eigenschaften	
	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
77.4°	
	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
77.4°	
	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
61.93°	
	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
43.6°	
	Max. Bildkreis (mm):
8.00	
	Brennweite BW (mm):
4.00	
	Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞	
	Blende (f/#):
f/2 - f/16	
	Verzeichnung (%):
<-2.8	
	Wellenlängenbereich:
VIS	
Sensor	
	Max. Sensorgröße:
1/2"	
Gewinde & Montage	
	Mount:
C-Mount	
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Auflösung von 2 Megapixeln
- Feststellbarer manueller Fokus und Blende
- Feste Brennweiten von 4 mm bis 50 mm
- C-Mount Objektivgewinde

Diese 2-Megapixel-Objektive mit Festbrennweite wurden für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt, die eine höhere Auflösung als die der [Megapixel-Objektive mit Festbrennweite](#) benötigen. Die C-Mount Objektive bieten einen Feststellmechanismus für die manuelle Fokussierung und Blende, sodass eine ungewünschte Verstellung vermieden wird. Die Objektive sind mit Brennweiten zwischen 4 und 50 mm verfügbar, die 6 bis 50 mm Objektive besitzen ein M30,5 x 0,5 Filtergewinde, das den Einsatz von [Bildverarbeitungsfiltern](#) ermöglicht. Die 2-Megapixel-Festbrennweitenobjektive decken 1/2" und 2/3" Sensoren ab und sind kompatibel mit allen unseren [Bildverarbeitungskameras mit 2 Megapixeln](#). Die Objektive werden in der industriellen Bildverarbeitung, der [Fertigungsautomatisierung](#) und Fertigungsüberwachung eingesetzt.