

TECHSPEC®

Hart beschichteter ungefasster Bandpassfilter, 450 nm ZWL, 12,5 mm Durchmesser, OD 4, 10 nm



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Produkt #15-119 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten



1



€161,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€161,00

Stk. 6+

€129,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 ±0.10

Einfallswinkel (°): 0
Optische Dichte OD: ≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 11.25
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 450.00 ±2
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Substrat: ☐ Optical Glass
Min. Transmission (%): ≥85
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.30 ±0.20
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Starlight Glacial Blue
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Unmounted
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fase: Protective bevel as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform