

TECHSPEC[®] Laserspiegelsubstrat, 4 mm Durchm.



TECHSPEC[®] Laser Mirror Substrates

Produkt **#12-681** 20+ In Stock

-

1

+

€115⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€115,00 stückpreis
Stk. 11-25	€100,00 stückpreis
Stk. 26-50	€89,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Laser Mirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3

Parallelität (Bogenminuten):

Freie Apertur (%):

90	
Commercial Polish	Rückseite:
4.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
3.00 ±0.20	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □

Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
 - Hochwertige Quarzglassubstrate
 - Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
 - Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

Kompatible Halterungen