

436 nm ZWL, 10 nm FWHM, 12,7 mm Durchmesser mit Fassung



Bandpass Interference Filters

Produkt #62-797 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1

€18,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€18,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70

Optische Dichte OD:
≥3.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
450.00

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±15

Halbwertsbreite FWHM (nm):

80.00
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±25
Min. Transmission (%): 60.00
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Winkelempfindlichkeit: Intended for Collimated Input
Fassungsdicke (mm): 9.6

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen