

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Blauer dichroitischer Filter gerast in C-Mount-Wurzel, 45°



Produkt #49-691 3-4 TAGE



1



€315,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€315,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Reflexion (%):

R_{abs} = 50% @ 510nm

R_{avg} > 98% @ 400 - 475nm

Reflexionswellenlänge (nm):

400 - 475

Oberflächenqualität:

60-40

Transmission (%):

90.00

Transmissionsbereich (nm):

530 - 800
Typ: Dichroic Filter
Tubuslänge (mm): 38.0
Wellenlängentoleranz (nm): ±15
Toleranz Größe (mm): 0.25
Optiktyp: 45° Blue Dichroic Filter
Housing Dimension: 38.0 x 38.0 x 50.0
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Gewindeart: C-Mount (1" x 32 TPI)
Einfallswinkel (°): 45.00
Beschichtung: Traditional Coated
Farbe: Blue
Grenzwellenlänge (nm): 510.00
Substrat: ☐ N-BK7
Verwendeter Filter: #49-472

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen