

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 4,5 mm



4.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-938

Produkt #39-938 3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Variable

Länge (mm):  
37.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
61.9mm - 76.7°

Filtergewinde:  
M58 x0.75 with required adapter #87-425

Max. Durchmesser (mm):

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                                                                                                                           |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>40.0                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>69                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>44.0mm - 59.2°                                                                 |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>2.78                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>9.00                                                                                          |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0285                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>71.9mm - 84.7°                                                          |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>7 (6)                                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>72.0mm - 84.7°                                                               |
| <b>Frontgewinde:</b><br>M40 x0.5 (Male)                                                                                      |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>53.9mm - 69.4°                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>4.50                                                                                           |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.117                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1/1.8"                                                                                           |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>25 - ∞                                                                                        |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/2 - f/11                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 1000nm BBAR                                                                                    |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 1000nm BBAR                                                                      |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>14.4                                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>32.0mm - 45.2°                                                                 |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>17.89                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>6.51                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 72mm - 84.7°<br>Vertical: 50.5mm - 66.1°<br>Diagonal: 98.2mm - 100.1°  |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-15.83                                                                                  |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-9                                                                                 |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS-NIR                                                                                       |
| <b>Objektivtyp:</b><br>Compact Lens Coated for Visible to Near Infared                                                       |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |