

Optotune industrielle fokussierbare Linse, +5 bis +10 Dioptrie, VIS | EL-10-30-CI-VIS-LD

Mehr Produkte von [Optotune](#)



+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

Produkt **#88-937** AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€671,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€671,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Beschichtung: BBAR (400-700nm)

Typ: Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Abbe-Zahl (v_d): 100.00
Freie Apertur CA (mm): 10.00
Strom (mA): 0 - 250, 400 max
Größe (mm): 48.0 x 30.5
Steuermodul: #88-940
Fokusbereich: +5 to +10 diopter +100 to +200mm
Brechungsindex n_d: 1.3
Lebensdauer: >1,000,000,000
Modellnummer: EL-10-30-Ci-MS-LD
Gewinde: C-Mount (Male/Female)
Energieverbrauch (W): 0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
Reaktionszeit (ms): 2.5 (10%-90% step)
Dicke (mm): 20.60
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: Vertical: 0.15 λ @ 525nm Horizontal: 0.25 λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 kW/cm ² @ 1064nm

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen