

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Xensation[®] Chemisch genartetes Fenster, 50 x 50 mm, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #17-262 3-4 Tage

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€32,00
Stk. 6+
€25,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 45 x45
Größe (mm): 50.00 x50.00
Dicke (mm): 1.10 Nominal
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.8 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.48
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.51
Knoop-Härte (kg/mm²): 639
Poisson-Zahl: 0.215
Substrat: SCHOTT Xensation®
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 615
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 840
Elastizitätsmodul (GPa): 74
Länge (mm): 50.00
Breite (mm): 50.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform