

Mattglas, 50 mm x 50 mm, Körnung 120



Produkt **#83-382** **20+ In Stock**

-

1

+

€28^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€28,50 stückpreis
Stk. 11+	€24,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Ground Glass Diffuser	Typ:
Sandblasted on first surface	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
±0.25	Toleranz Größe (mm):

50.00 x 50.00	Größe (mm):
Cut	Kanten:
120	Körnung: ☐
1.60	Dicke (mm):
50.00	Breite (mm):
50.00	Länge (mm):

Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Float Glass	Substrat: ☐
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:


Produktdetails

- Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
- Niedriger Streuverlust
- Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
- Auch mit [Quarzglassubstrat](#) erhältlich

Die Diffusoren aus Mattglas besitzen enge Toleranzen und eine hohe Qualität und sind somit ideal für diverse Industrieanwendungen geeignet. Das Substrat aus Floatglas bietet eine ausgezeichnete optische Transmission im sichtbaren Bereich und eignet sich ideal für allgemeine Diffusor-Anwendungen. Die matte Glasoberfläche wird durch Sandstrahlung mit Körnung 120, 220 oder 600 erzeugt. Da das Mattglas in zwei zueinander orthogonalen Durchläufen gesandstrahlt werden, entstehen besonders gleichmäßig diffuse Oberflächen. Die Streuung ist immer ein Kompromiss aus geringem Streuverlust und der Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz für Projektionsschirme, die Beleuchtungsdiffusion oder als Testbilder.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein [Angebot für eine kundenspezifische Lösung](#) an.

Technische Informationen



Quote Your Size

Kompatible Halterungen