

TECHSPEC® SWIR-Langpassfilter, 50 x 50 mm, 850 nm



Produkt #86-452 3-4TAGE

- 1 + **€172,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€172,00
Stk. 10+
€150,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):
850.00

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Traditional Coated
Sperrbereich (nm): 350 - 835
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.20
Toleranz Dicke (mm): ±0.15
Transmissionsbereich (nm): 880 - 2500
Typ: Longpass Filter
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Grenzwellenlänge (µm): 0.85
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} <0.5% @ 350 - 835nm T _{avg} >85% @ 880 - 1700 nm T _{avg} >75% @ 1700 - 2500nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2500
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform