

# Breitbandiger Hybrid-Diffusor, 50 x 50 mm



Broadband Hybrid Diffusers

Produkt **#36-615** **20+ In Stock**

-

1

+

€57<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €57,00 stückpreis               |
| Stk. 11-49    | €45,25 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Opal Diffuser

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00 x 50.00 ±0.3

Größe (mm):

120

Körnung:

|           |              |
|-----------|--------------|
| 1.75 ±0.1 | Dicke (mm):  |
| 50.00     | Breite (mm): |
| 50.00     | Länge (mm):  |

Optische Eigenschaften

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Uncoated              | Beschichtung:             |
| White Diffusing Glass | Substrat: <div></div>     |
| 400 - 1100            | Wellenlängenbereich (nm): |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Konform  | Reach 211:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
  - Zwei Streumechanismen
  - Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum
- Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

## Kompatible Halterungen

