

47mm Durchm. ungefasst Glaspolarisationsfilter



Produkt #53-348 Lagernd

1 €45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€45,00

Stk. 6+
€35,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
47.00

Auslöschungsverhältnis:
100:1

Substrat: Polymer Film on B270

Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.40
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): Single: ~30
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): <3
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Fase: Protective bevel as needed
Aufbau: Dichroic Polarizing Film on Glass
Kanten: Cut
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Polarisationseffizienz (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen