

Objektiv mit Festbrennweite, 4,7 mm Brennweite, 1" Sensorformat



4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

Produkt **#75-217** NEU KONTAKT

-

1

+

€1.593⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.593,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1" Format Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:
	Länge (mm):


64.70	
	Max. Durchmesser (mm):
71.0	
	Gewicht (g):
360	
Optische Eigenschaften	
	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
112.2°	
	Max. Bildkreis (mm):
16.00	
	TV Distortion (%):
-0.58	
	Brennweite BW (mm):
4.70	
	Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞	
	Blende (f/#):
f/2.4 - f/11	
	Maximale Verzeichnung (%):
-0.58	
	Wellenlängenbereich:
VIS	
	Wellenlänge:
VIS	
Sensor	
	Max. Sensorgröße:
1"	
Gewinde & Montage	
	Filtergewinde:
None	
	Mount:
C-Mount	
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails


- C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
- Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
- 4,7 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit neun verfügbaren Brennweiten von 4,7 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie eine geringe Verzeichnung aufweisen und ein perfektes Bild sowohl für den menschlichen Betrachter als auch für automatisierte Systeme erzeugen. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mbunt-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen [Industriekameras](#) angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das [Filter](#) Ihrer Wahl angeschraubt werden können.


Technische Informationen




#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot



#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot



#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot



#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot