

TECHSPEC® Faserlaserspiegel, 50 mm Durchm., 45°



TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

Produkt #34-281 3-4 TAGE



1



€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€275,00

Stk. 6+

€240,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): >90
Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.2
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.2% @ 1030 - 1090nm
Wellenlängenbereich (nm): 1030 - 1090
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Dielectric Mirror (1030-1090nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 10.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen