


LightPath 357765 | Gepresste Asphäre, 6,33 mm Durchm., 0,61 NA, BBAR (350-600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#83-681** 3-4TAGE

- 1 + **€95,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€95,00
Stk. 11+
€83,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.00 @488nm

Numerische Apertur NA: 0.61
Substrat:  D-Lak6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 488
Beschichtung: BBAR (350-600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 350 - 600nm
Oberflächenqualität: 20-10
Freie Apertur CA (mm): 4.80
Randdicke ET (mm): 1.57
Mittendicke CT (mm): 2.92 ±0.05
Blende: 0.82
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 357765
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 600
Arbeitsabstand (mm): 2.37
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform