

# Irisblende, 30 mm maximale Apertur, Verstellhebel "Tab" Messing



Produkt **#40-998** 14 In Stock

-

1

+

€101<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €101,00 stückpreis              |
| Stk. 5-9      | €89,10 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €82,30 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## Produktdetails

|           |      |
|-----------|------|
| Unmounted | Typ: |
|-----------|------|

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

|      |                        |
|------|------------------------|
| 30.0 | Max. Apertur (mm):     |
| 48.0 | Außendurchmesser (mm): |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Aufbau:                                   |  |
| Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves |  |
| Durchmesser Verstellhebel (mm):           |  |
| 5.50                                      |  |
| Länge Verstellhebel (mm):                 |  |
| 20.50                                     |  |
| Anzahl Lamellen:                          |  |
| 12                                        |  |

|             |  |
|-------------|--|
| Dicke (mm): |  |
| 6.80        |  |

Optische Eigenschaften

|                    |  |
|--------------------|--|
| Min. Apertur (mm): |  |
| 1.2                |  |


Konformität mit Standards

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| RoHS 2015:                                     |  |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |  |
| Konformitätszertifikat:                        |  |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       |  |
| Reach 247:                                     |  |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |  |

## Produktdetails

- Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
  - Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
  - Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen
- Die Irisblenden der Standardserie wurden speziell für die OEM-Integration oder generelle Laboreinsätze entwickelt. Alle Blenden können über den Verstellhebel von der maximalen bis zur minimalen Apertur (ca. 90° Verstellweg) besonders gleichmäßig verstellt werden. Die Verstellhebel sind in Edelstahl („Pin“) oder Plastik („Tab“) erhältlich. Die Lamellen der Irisblenden der Standardserie sind aus gebläutem Federstahl hergestellt, die Fassung ist schwarz lackiert. Beim Einbau in standardmäßige optische Systemen können über die Irisblenden die Blendenzahl (f/# = Brennweite/Durchmesser), der Feldblendendurchmesser und der generelle Energiedurchsatz gesteuert werden. Es sollte beachtet werden, dass die Position der Blende das System stark beeinflussen kann.
- Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere [Anwendungsingenieur\\*innen](#).
- Bitte beachten Sie: [Gehäuse für die Irisblenden](#) werden separat verkauft.

## Technische Informationen



| Außendurchm. A | Max. Apertur B | Min. Apertur C | Dicke D | Produktnr.              |
|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 10.0           | 5.0            | 0.60           | 4.50    | <a href="#">#54-352</a> |
| 14.8           | 8.00           | 0.80           | 4.50    | <a href="#">#32-623</a> |
| 15.5           | 8.50           | 1.00           | 5.30    | <a href="#">#42-124</a> |
| 19.8           | 12.0           | 0.80           | 5.0     | <a href="#">#30-263</a> |
| 22.0           | 14.0           | 1.0            | 6.0     | <a href="#">#42-123</a> |
| 24.0           | 15.0           | 1.2            | 5.0     | <a href="#">#32-622</a> |
| 28.0           | 18.0           | 1.2            | 5.0     | <a href="#">#32-621</a> |
| 30.0           | 20.0           | 1.2            | 5.5     | <a href="#">#35-111</a> |
| 31.0           | 18.0           | 1.5            | 6.5     | <a href="#">#36-623</a> |
| 33.0           | 22.0           | 1.4            | 5.5     | <a href="#">#32-620</a> |
| 37.0           | 25.0           | 0.8            | 5.5     | <a href="#">#35-110</a> |
| 40.0           | 28.0           | 1.5            | 5.5     | <a href="#">#42-122</a> |
| 42.0           | 42.6           | 1.2            | 5.8     | <a href="#">#40-997</a> |
| 42.0           | 30.0           | 1.5            | 6.0     | <a href="#">#64-500</a> |
| 48.0           | 48.0           | 1.2            | 6.8     | <a href="#">#40-998</a> |

|       |       |      |      |                         |
|-------|-------|------|------|-------------------------|
| 48.5  | 30.0  | 1.2  | 7.0  | <a href="#">#42-121</a> |
| 49.0  | 34.0  | 1.5  | 6.5  | <a href="#">#41-972</a> |
| 50.0  | 36.0  | 1.9  | 6.0  | <a href="#">#32-619</a> |
| 53.0  | 37.0  | 1.9  | 6.0  | <a href="#">#32-618</a> |
| 55.0  | 41.0  | 2.0  | 6.5  | <a href="#">#41-973</a> |
| 58.0  | 42.0  | 2.0  | 6.5  | <a href="#">#30-118</a> |
| 60.0  | 40.0  | 2.5  | 7.8  | <a href="#">#36-624</a> |
| 70.0  | 50.0  | 2.5  | 7.5  | <a href="#">#32-617</a> |
| 77.0  | 59.0  | 7.0  | 8.0  | <a href="#">#32-616</a> |
| 80.0  | 58.0  | 3.0  | 8.0  | <a href="#">#32-615</a> |
| 82.0  | 60.0  | 4.0  | 10.1 | <a href="#">#36-625</a> |
| 92.0  | 70.0  | 4.5  | 9.0  | <a href="#">#32-614</a> |
| 100.0 | 75.0  | 4.5  | 9.0  | <a href="#">#30-264</a> |
| 110.0 | 80.5  | 4.5  | 10.0 | <a href="#">#32-613</a> |
| 120.0 | 90.0  | 5.0  | 12.0 | <a href="#">#32-612</a> |
| 130.0 | 98.0  | 5.0  | 12.0 | <a href="#">#32-611</a> |
| 140.0 | 104.0 | 5.0  | 11.0 | <a href="#">#32-610</a> |
| 150.0 | 110.0 | 6.0  | 13.0 | <a href="#">#60-644</a> |
| 165.0 | 120.0 | 6.0  | 15.0 | <a href="#">#32-609</a> |
| 180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | <a href="#">#32-608</a> |
| 208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | <a href="#">#70-894</a> |
| 300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | <a href="#">#70-895</a> |

