

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 495 nm, 12,5 X 17,6 mm, hochqualitativer dichroitischer Fluoreszenzfilter



Produkt #34-732 3-4 TAGE

1 €286,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€286,00

Stk. 6+

€229,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
12.5 x 17.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
495.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 17.60
Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%) : R _{avg} >98%
Reflexionswellenlänge (nm): 435 - 488
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%) : T _{avg} >90%
Transmissionsbereich (nm): 502 - 730
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 12.50
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 435 - 730
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform