

TECHSPEC® λ/10 Quarzglasplatte 4" D. Silber



Produkt #01-611-577 3-4 TAGE

1 €948,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€948,00

Stk. 6+
€853,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 101.60 +0.0/-1.0
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 91.44
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 19.10 ±1.5
Toleranz Dicke (mm): ±1.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform