

2-Megapixel-Objektiv mit Festbrennweite, 4 mm



4mm Fixed Focal Length, #14-394

Produkt #14-394 **3 In Stock**

- 1 + €685⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€685,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed Focal Length Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable **Blende:**

35.97 **Länge (mm):**

Max. Durchmesser (mm):

44.5

Gewicht (g):

130

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
77.4°

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
77.4°

Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:
61.93°

Horizontales Bildfeld, 1/4" Sensor:
43.6°

Max. Bildkreis (mm):
8.00

Brennweite BW (mm):
4.00

Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞

Blende (f/#):
f/2 - f/16

Verzeichnung (%):
<-2.8

Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Auflösung von 2 Megapixeln
- Feststellbarer manueller Fokus und Blende
- Feste Brennweiten von 4 mm bis 50 mm
- C-Mount Objektivgewinde

Diese 2-Megapixel-Objektive mit Festbrennweite wurden für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt, die eine höhere Auflösung als die der [Megapixel-Objektive mit Festbrennweite](#) benötigen. Die C-Mount Objektive bieten einen Feststellmechanismus für die manuelle Fokussierung und Blende, sodass eine ungewünschte Verstellung vermieden wird. Die Objektive sind mit Brennweiten zwischen 4 und 50 mm verfügbar, die 6 bis 50 mm Objektive besitzen ein M30,5 x 0,5 Filtergewinde, das den Einsatz von [Bildverarbeitungsfiltern](#) ermöglicht. Die 2-Megapixel-Festbrennweitenobjektive decken 1/2" und 2/3" Sensoren ab und sind kompatibel mit allen unseren [Bildverarbeitungskameras mit 2 Megapixeln](#). Die Objektive werden in der industriellen Bildverarbeitung, der [Fertigungsautomatisierung](#) und Fertigungsüberwachung eingesetzt.