

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® PCX Linse 50mm D. x 50mm eff. Brennsw., VIS 0⁺ geschwarzt



Produkt #48-244-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€75,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€75,00

Stk. 10+

€67,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

50.00 @ 587.6nm
Hinterer Brennweite BFL (mm): 43.28
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 12.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.00
Radius R₁ (mm): 39.24
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen