

TECHSPEC® PCX-Linse, 50,0 mm Durchmesser x 50,0 mm BW, AR-Beschichtung 532 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-406 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1

€72,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€72,50

Stk. 10+

€65,25

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 43.28
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 12.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.00
Radius R₁ (mm): 39.24
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform