



Plankonkave Linse, 50,0 mm Durchmesser x -125 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet



Produkt #45-039 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€57,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€57,50
Stk. 10+
€51,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -125.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -128.30
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 9.87
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -64.60
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform