

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm



4mm FL, #33-300



Produkt #33-300 Lagernd

- 1 +

€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
40.60

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
23.0mm - 84.8°

Filtergewinde:

M62 x 0.75 with adapter #33-308
Max. Durchmesser (mm): 40
Außendurchmesser (mm): 40.00
Gewicht (g): 72
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 15.6mm - 65.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.8
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0894
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 23.0mm - 84.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Frontgewinde: M40 x 0.5 (Male)
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 20.0mm - 77.8°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 4.00
Vergrößerung PMAQ: 0.343
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/11
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 12.69
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 11.2mm - 49.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 16.04
Hauptebene Bildseite (mm): 5.84
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 23.1mm - 84.8° Vertical: 15.7mm - 65.3° Diagonal: 33.7mm - 101.6°
Maximale Verzeichnung (%): -20.43
Maximale Länge (mm): 40.6
Position Austrittspupille (mm): -12.68
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)