

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Produkt #19-402 3-4TAGE

-

 1

+

€388,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€388,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
355

Eingangsapertur (mm): 7.5
Ausgangsapertur (mm): 26
Aufweitung: 4X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 85.80
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5
Transmission (%) : >99 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 160
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: $\lambda/10$ for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Wellenlängenbereich (nm): 340 - 380
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 2.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen