




Zugeschnittene präzise Asphäre, 5 x 5 mm, 0,25 numerische Apertur, unbeschichtet



Produkt #17-304 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€215,00

Stk. 6+
€172,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
5.00 x 5.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Hinterer Brennweite BFL (mm): 5.68
Substrat:  N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.50 x 4.50
Randdicke ET (mm): 7.41
Mittendicke CT (mm): 7.80 ±0.10
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 390 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 100.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen