

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Hochqualitativer linearer Polarisationsfilter im Glasverbund, 50,8 mm Durchmesser



Produkt #66-183 Lagernd



1



€227,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€227,00

Stk. 6+

€182,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
AR: R_{avg} <0.5% @ 400 - 700nm

Durchmesser (mm):
50.80

Auslöschungsverhältnis:
10,000:1

Substrat:  Polymer Film between B270
Betriebstemperatur (°C): -25 to +65
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): 25 (for random polarization)
Transmissionstoleranz (%): ±2
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): <4
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Dichroic Polarizing Film between Glass
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): <1λ
Markierung der Polarisationsachse (°): ±2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen