

λ/2-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 50,8 mm D., 1030 nm



Produkt #16-891 3-4 TAGE

- 1 + **€1.610,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.610,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 35.0
Beschichtung: Laser V-Coat (1030nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1030
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.25
Substrat: ☐ Crystal Quartz

Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/8 @ 632.8 nm
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/300
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.2% @ on each surface
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >10 J/cm ² @ 1064 nm, 10ns
Verzögerungsordnung: 0
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform