

Dragontrail™ Chemisch gehärtetes Fenster, 50 x 50 mm, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #17-258 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€32,00
Stk. 6+
€25,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:
Protective as needed

Chemischer Härungszyklus (Stunden):
20

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):

45 x 45
Größe (mm): 50.00 x 50.00
Dicke (mm): 1.10 Nominal
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 9.8
Dichte (g/cm³): 2.48
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.51
Poisson-Zahl: 0.23
Substrat: Dragontrail™
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 74
Länge (mm): 50.00
Breite (mm): 50.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform