


Dragontrail™ Chemisch gehärtetes Fenster, 50 x 50 mm, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt **#17-258** **20+ In Stock**

-

1

+

€36^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€36,75 stückpreis
Stk. 6-25	€29,00 stückpreis
Stk. 26-99	€28,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Protective Window	Typ:
20	Chemischer Härungszyklus (Stunden):

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
45 x 45	Freie Apertur CA (mm):

50.00 x 50.00	Größe (mm):
1.10 Nominal	Dicke (mm):
50.00	Länge (mm):
50.00	Breite (mm):
Protective as needed	Fase:
90	Freie Apertur (%):
Fine Ground	Kanten:
0.23	Poisson-Zahl:
74	Elastizitätsmodul (GPa):

Optische Eigenschaften

Uncoated	Beschichtung:
Dragontrail™	Substrat: ☐
1.51	Brechungsindex (n _d):
80-50	Oberflächenqualität:
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

Materialeigenschaften

2.48	Dichte (g/cm³):
9.8	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Chemisch gehärtetes, dünnes Glas
- Sehr resistent gegen Kratzer auf der Oberfläche
- Ideal für elektronische Displays
- TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster sind ebenfalls verfügbar

Dragontrail™ Chemisch gehärtete Fenster bestehen aus gehärteten Substraten mit sehr hoher Stärke, Kratzresistenz und Oberflächenqualität. Die dünnen Fenster mit hoher Schadensresistenz haben eine Vickers-Härte von 673 und sind somit 6x stärker als Kalknatron-Floatsubstrate. Dragontrail™ Chemisch gehärtete Fenster werden häufig als Schutzglas für hochqualitative Touch-Displays und Analysegeräte eingesetzt. Die Strukturstärke und exzellente Transmission von 350 - 900 nm (90%) ermöglicht viele kundenspezifische Anpassungen von Dragontrail™, z. B. die Herstellung von dünneren Fenstern oder kundenspezifische Beschichtungen für OEM- oder Industrieanwendungen.

Technische Informationen



Quote Your Size

