

IR-Strahlteiler aus Zinkselenid von ISP Optics, 50,8 mm D., 3 mm Dicke, 7 - 14 µm

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #25-031 3-4TAGE

- 1 + **€930,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€930,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
85

Aufbau:
Plate

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50 ±10% @ 7 - 14µm
Substrat: ☐ Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00 ±0.13
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (µm): 7 - 14
Wellenlängenbereich (nm): 7000 - 14000
Modellnummer: BSP50-ZC-50-3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen