

Breitbandiger Hybrid-Diffusor, 50 x 50 mm



Broadband Hybrid Diffusers

Produkt **#36-615** **14 In Stock**

1 €57⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€57,00 stückpreis
Stk. 11-49	€45,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Opal Diffuser **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00 x 50.00 ±0.3 **Größe (mm):**

120 **Körnung:**

1.75 ±0.1 **Dicke (mm):**

50.00 **Breite (mm):**

50.00 **Länge (mm):**

Optische Eigenschaften

Uncoated **Beschichtung:**

White Diffusing Glass **Substrat:**

400 - 1100 **Wellenlängenbereich (nm):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Konform](#) **Reach 211:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
- Zwei Streumechanismen
- Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

Kompatible Halterungen