

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #26-732 NEU KONTAKT

- 1 +

€1.610,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.610,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
35.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.25

Substrat: ☐
Crystal Quartz

Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 @ 632.8nm
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/300
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.2% @ on each surface
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >10 J/cm ² @ 1064 nm, 10ns
Verzögerungsordnung: 0
Aufbau: Air spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform