

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

λ/2-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 50,8 mm D., 800 nm



Produkt #85-055 3-4 TAGE

- 1 + €1.610,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.610,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
34.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (800nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
800

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.25

Substrat: ☐
Crystal Quartz

Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 9.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen