


Fenster aus Kaliumbromid (KBr) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser, 8 mm Dicke, unbeschichtet | KB-W-50-8

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#24-614** [KONTAKT](#)

- 1 +

€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€275,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
33.64

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%) : 85
Freie Apertur CA (mm) : 43.18
Durchmesser (mm) : 50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm) : 8.00 ±0.13
Beschichtung : Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 43
Dichte (g/cm³) : 2.753
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.56
Knoop-Härte (kg/mm²) : 7
Parallelität (Bogenminuten) : <3
Poisson-Zahl : 0.203
Löslichkeit, in 100g H₂O @ 273K (g) : 53.48
Substrat : Potassium Bromide (KBr)
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/10 @ 10.6μ
Oberflächenqualität : 60-40
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 250 - 26000
Elastizitätsmodul (GPa) : 26.8
Modellnummer : KB-W-50-8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen