

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 50,0/50,8 mm
Optikdurchmesser



#17-280, 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mbunt

Produkt **#17-280** **5 In Stock**

-

1

+

€114^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€114,00 stückpreis
Stk. 10-19	€108,30 stückpreis
Stk. 20+	€102,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Circular	Optiktyp:

Anzahl an Verstellerschrauben:	
2	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
46	Freie Apertur CA (mm):
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	
Feiner Neigewinkel (°):	
±3.5	
Feiner Kippwinkel (°):	
±3.5	
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :	
0.25	
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	
2	

Höhe optische Achse (mm):	
38.10	

Gewinde & Montage	
Größe der kompatiblen Optiken (mm):	
50.0 - 50.8	
Kompatible Stangen:	
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32	


Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Konform	

Produktdetails

- 120°-Ausparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen haben eine Aussparung von 120°, sind ideal für die Befestigung von Strahlteilern und transmittierenden Optiken und ermöglichen bei einer Montage unter 45° einen breiteren Strahlengang. Die zwei Verstellerschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkipfung um ±3,5°). Die Verstellerschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben und ein M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Velseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).

Technische Informationen



Dimensions				
Optical Mount Dia. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
12.5/12.7	43.5	25.4	8.0	39.5
25/25.4	43.5	25.4	8.0	39.5
50/50.8	66.0	38.1	10.0	41.5

