

TECHSPEC® 50mm, 248nm, 45°, Excimerlaserspiegel für hohe Leistungen



TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

Produkt #63-120 KONTAKT

- 1 + €350,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€350,00

Stk. 6+

€309,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):

<3
Freie Apertur (%) :>90
Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) :99
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99% @ 248nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Dielectric Mirror (248nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 248
Durchmesser (mm): 50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 10.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1.5 J/cm² @ 10ns by design

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen