

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50,0mm Dia X 200,0mm FL, 980nm AR-Beschichtung, PCX Linse



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Produkt #69-584 AUSVERKAUF ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €23,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€23,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
196.66

Beschichtung:

Laser V-Coat (980nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.07 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁ (mm): 103.36
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 980nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen