

TECHSPEC® Konkaver Laserlinienspiegel 50,8 mm Durchm. x 500 mm EFL, 355 nm 0 - 45°



Laser Line Concave Mirrors

Produkt **#11-336** **14 In Stock**

- 1 + €247²⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€247,20 stückpreis
Stk. 5-9	€221,45 stückpreis
Stk. 10+	€200,85 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Concave Mirror


Typ:


Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.80 +0.00/-0.20	Durchmesser (mm):
Fine Grind	Rückseite:
9.68	Mittendicke CT (mm):
90	Freie Apertur (%):
10.00 ±0.20	Randdicke ET (mm):
Optische Eigenschaften	
355	Designwellenlänge DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20-10	Oberflächenqualität:
500.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
1,000.00	Krümmungsradius (mm):
Laser Mirror (355nm)	Beschichtung:
R _{abs} >99.80% @ 355nm (0-45° AOI)	Beschichtungsspezifikation:
Dielectric	Art der Beschichtung:
1,000.00	Radius R ₁ (mm):
351 - 358	Wellenlängenbereich (nm):
3λ/20	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
1 MW/cm ² @ 355nm	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
 - >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
 - Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
- TECHSPEC® Konkave Laserlinienspiegel zeichnen sich durch eine hochpräzise Oberflächenqualität von 20-10, λ/10-Oberflächenebenheit und hohe Reflexion für die Fokussierung von Nd:YAG-Laserstrahlen aus. Mit hohen garantierten Laserzerstörschwellen sind diese dielektrisch beschichteten Laserspiegel beständig und resistent gegenüber Laserschäden. Die konkaven Spiegel sind ideal für Einfallswinkel von 0 bis 45° geeignet und ermöglichen eine flexible Systemintegration in Strahlfokussierungs-, Bündelungs- und Bildverarbeitungsanwendungen. TECHSPEC Konkave Laserlinienspiegel bestehen aus Quarzglassubstraten mit ausgezeichneter thermischer und zeitlicher Stabilität und gewährleisten unabhängig von Temperaturschwankungen eine optimale Leistung. Es sind dielektrische Laserlinienbeschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm und 1064 nm verfügbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN





KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
 - Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
 - Enge Toleranzen und komplexe Formen
 - Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.