

**TECHSPEC® 500nm, 12,5mm Durchmesser, dichroitischer Kurzpassfilter**



TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

Produkt **#69-178** **14 In Stock**

- 1 + €140<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€140,00 stückpreis
Stk. 6-25	€112,00 stückpreis
Stk. 26-49	€106,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Dichroic Filter **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

12.50 **Durchmesser (mm):**

**Dicke (mm):**

1.05 ±0.1

**Toleranz Größe (mm):**  
+0.0/-0.2

**Resistenz mechanische Einflüsse:**  
Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12  
Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11  
Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2

## Optische Eigenschaften

**Einfallswinkel (°):**  
45

**Grenzwellenlänge (nm):**  
500.00

**Substrat:**   
**Fused Silica** (Corning 7980)

**Beschichtung:**  
Hard Coated

**Transmission für p-polarisiertes Licht (%):**  
>80

**Reflexion (%):**  
>97 Average Polarization

**Reflexionswellenlänge (nm):**  
520 - 610

**Transmission S-Polarisation (%):**  
>80

**Oberflächenqualität:**  
60-40

**Transmission (%):**  
>85 Average Polarization

**Transmissionsbereich (nm):**  
325 - 480

**Transmittierte Wellenfront, RMS:**  
λ/4

**Flankenfaktor (%):**  
3.00

**Toleranz Grenzwellenlänge (%):**  
±2

**Reflexion für s-polarisiertes Licht (%):**  
>95

**Reflexion P-Polarisation (%):**  
>95

**Beschichtungsspezifikation:**  
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered  
Surface 2: AR Coated

**Wellenlängenbereich (nm):**  
325 - 610

## Umwelt & Haltbarkeit

**Resistenz Umwelteinflüsse:**  
Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6  
Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
**Konform**

**Konformitätszertifikat:**  
**Anzeigen**

**Reach 247:**  
**Konform**

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.


## Produktdetails

- Exakte Grenzwellenlänge
- Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
- Verfügbar in verschiedenen Größen

Unsere TECHSPEC® dichroitischen Kurzpassfilter wurden für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt. Das geblockte Licht wird unter 90° reflektiert. Dies macht die Filter ideal für den Einsatz bei Fluoreszenzanwendungen oder als spektrale Strahlteiler. Die Filter haben eine geringe Polarisationsabhängigkeit, breite Spektralbereiche und ein präzises Substrat aus Quarzglas. Die TECHSPEC® dichroitischen Kurzpassfilter haben sehr scharfe Grenzwellenlängen und sind für eine einfache Systemintegration in verschiedenen Größen verfügbar. Die Filter können mit den [TECHSPEC® dichroitischen Langpassfiltern](#) kombiniert werden, um kundenspezifische Bandpassfilter zu erzeugen.

**Hinweis:** Die Markierung am Rand des Filters zeigt in Richtung der Fläche S1 mit der Filterbeschichtung, auf die das Licht auftreffen soll.

## Technische Informationen



## Kompatible Halterungen