

Meniskuslinse aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 50 mm BW, unbeschichtet | GE-PM-50-50

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-837 3-4 Tage

- 1 + **€688,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€688,00
Stk. 6+
€550,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm

Substrat: Germanium (Ge)
Blende: 0.98
Numerische Apertur NA: 0.51
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Mittendicke CT (mm): 5.20 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90
Freie Apertur CA (mm): 45.72
Randdicke ET (mm): 3.10
Toleranz Brennweite (%): ±2
Modellnummer: GE-PM-50-50
Radius R₁ (mm): 65.77
Radius R₂ (mm): 48.53
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen