

DCX-Linse aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 76,2 mm BW, unbeschichtet | CF-BX-50-76

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Produkt **#24-771** [KONTAKT](#)

- 1 + **€595,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€595,00
Stk. 10+
€535,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):

76.20 @ 5µm
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 14.60 ±0.20
Randdicke ET (mm): 3.00
Radius R₁ (mm): 58.73
Radius R₂ (mm): 58.73
Freie Apertur CA (mm): 45.72
Blende: 1.50
Toleranz Brennweite (%): ±2
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 8000
Modellnummer: CF-BX-50-76

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen