

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Spiegel, 50,8 mm D., UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#39-224** [KONTAKT](#)

- 1 + **€158,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5
€158,00
Stk. 6+
€126,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): <180
Dicke (mm): 9.53 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform