

TECHSPEC®

Dualband-Laserlinienspiegel, 50,8 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke, 532/1064 nm



Produkt #20-612 3-4 Tage

- 1 + €274,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€274,00

Stk. 6+
€243,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : >90
Rückseite: Commercial Polished
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.5
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.5% @ 532 & 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mrror (532, 1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 532, 1064
Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 15 J/cm ² @20ns @ 532nm 20 J/cm ² @20ns @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen