

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Präzisionsasphäre, 50 mm D., 0,50 NA, NIR-beschichtet



Produkt #66-336 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€550,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€550,00

Stk. 6+

€440,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 38.33
Substrat: L-BAL35
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 8.01
Mittendicke CT (mm): 19.40 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 500
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform