

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Calibration Grade Aspheric Lenses

Produkt #69-143 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

-

1

+

€670,00

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| + WARENKORB                                                |         |
| Stk. 1-5                                                   | €670,00 |
| Stk. 6+                                                    | €604,00 |
| Mengenrabatte                                              |         |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |         |
| ⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |         |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Downloadbereich                                   |
| Durchmesser (mm):<br>50.00 +0.0/-0.1              |
| Effektive Brennweite EFL (mm):<br>37.50 @ 587.6nm |
| Numerische Apertur NA:<br>0.66                    |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>25.29 @ 587.6nm                                                                        |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">L-BAL35</a> |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>587.6                                                                               |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>0.4λ                                                                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                              |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤1                                                                                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>46.00                                                                                        |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.69                                                                                             |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>19.40                                                                                          |
| <b>Blende:</b><br>0.76                                                                                                        |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                    |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                     |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>330 - 2400                                                                                |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                      |
| <b>Dioptrie:</b><br>26.67                                                                                                     |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |