

λ/4-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 50,8 mm D., 632 nm



Produkt #85-049 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€1.086,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.086,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 34.00
Beschichtung: Laser V-Coat (632.8nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.25
Substrat: ☐ Crystal Quartz

Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 9.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen