

TECHSPEC®

# Hochpräzise Asphäre, 50 mm Durchmesser, 0,83 numerische Apertur, unbeschichtet, geschwärzt



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt **#37-438-INK** [KONTAKT](#)

Andere Beschichtungen



1



€740,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€740,00

Stk. 6+

€592,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 30.00 @ 587.6nm                                                    |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.83                              |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>18.06                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-SF6</a> |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>0.4λ          |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                   |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                           |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                               |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>45.00                             |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>7.35                                  |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>21.56 ±0.10                         |
| <b>Blende:</b><br>0.60                                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                         |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                          |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>390 - 2500                     |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |