

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

50,8 mm Durchm. x 101,6 mm effektive BW, 90° Off-Axis-Parabolspiegel mit geringer Streuung 50 Å, Protected Gold



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt #37-309 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€510,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€510,00

Stk. 6+

€459,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm): 101.60
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 101.60
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen