

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 50 mm Durchm., 355 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #88-528 KONTAKT



1



€292,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€292,00

Stk. 6+

€259,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : >90
Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.9
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 355nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 10.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz:  5.0 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen